



Opaski na rękę Z-Band RFID UHF

Zwiększona dokładność i wydajność operacyjna

Z-Band® RFID UHF firmy Zebra to rozwiązania do termicznego druku trwałych opasek na rękę, które ułatwiają identyfikację pacjentów w placówkach ochrony zdrowia lub identyfikację gości podczas imprez. Te jednorazowe opaski RFID zaprojektowano specjalnie pod kątem optymalnej obsługi przy wykorzystaniu drukarek biurkowych ZD500R oraz czytników RFID firmy Zebra. Oferowane przez firmę Zebra opaski na rękę RFID UHF pozwalają w pełni wykorzystać technologię RFID, aby lepiej zarządzać organizacją imprez oraz zapewnić właściwą identyfikację pacjentów.

Opaski Z-Band Direct UHF RFID SR

Dostępne w ofercie firmy Zebra opaski Z-Band Direct RFID SR najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach, w których opaska na rękę znajduje się w niewielkiej odległości od czytnika RFID.

Częste zastosowania

Ochrona zdrowia*

- Sczytywanie opaski przez koc przy łóżku pacjenta
- Sczytywanie opaski przez serwetę chirurgiczną podczas operacji
- Zapewnienie osobom świadczącym opiekę natychmiastowego dostępu do kluczowej dokumentacji medycznej pacjenta i możliwość jej aktualizacji przy łóżku chorego
- Szybka rejestracja materiałów i narzędzi użytych podczas procedur

Turystyka, gastronomia i organizacja imprez

- Identyfikacja gości
- Zarządzanie dostępem
- Bezgotówkowe punkty sprzedaży



Jakie możliwości daje pasywna technologia RFID UHF?

Pasywna technologia RFID UHF pozwala wykorzystać czytniki RFID o krótkim i dalekim zasięgu, aby umożliwić śledzenie dowolnego oznaczonego zasobu wraz z podaniem ostatniej znanej lokalizacji w danym obiekcie.

Nr katalogowy	Kolor	Rozmiar	Chip	Zasięg odczytu	Nie zawierają lateksu
3014578	Biały	1" × 11"	BT0600	Do 3 m	Tak

Opaski Z-Band UltraSoft RFID LR

Ultramiękkie opaski Z-Band UltraSoft LR firmy Zebra zaprojektowano w wyjątkowy sposób z zastosowaniem specjalistycznego chipa do zastosowań blisko ciała. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji opaski te przesyłają sygnał w kierunku odbiegającym od ciała, co umożliwia większy zasięg odczytu. Doskonale sprawdzają się przy zastosowaniu czytników napowietrznych lub portali, które zapewniają najlepsze możliwości w zakresie ustalania ostatniej lokalizacji użytkownika.



Częste zastosowania

Ochrona zdrowia*

- Usprawnienie procesu śledzenia pacjenta w placówce medycznej

Turystyka, gastronomia i organizacja imprez

- Śledzenie gości w całym obiekcie

Nr katalogowy	Kolor	Rozmiar	Chip	Zasięg odczytu	Nie zawierają lateksu
ZIPRD3015155	Biały	1,1875" × 14,25"	ZBR2002	Do 17 m**	Tak

Niestandardowe rozwiązania

Zebra może opracowywać niestandardowe opaski na rękę wyposażone w wybrane przez klienta zestawienie układu i chipa oraz nadrukowane wcześniej logotypy i kolory.

* Opaskę na rękę należy zdjąć na czas badania rezonansem magnetycznym.

** Zasięg odczytu jest w dużym stopniu zależny od umiejscowienia chipa w odniesieniu do ciała.



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie zebra.com/wristbands



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com